

**KANON**
**Mažiausių sukimo momentų tikrinimo ir priveržimo prietaisas, Maksimalus sukimo momentas: 36cNm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	658800 36
GTIN	4582126965440
Produktų klasė	66F

**Aprašymas**
**Modelis:**

Precizinis matuoklis mažiausiems sukimo momentams. Gerai matoma skalė su pagalbine rodykle viršutinėje dalyje ir papildoma skalė ant korpuso šonų. **3 kumštelių griebtuvas iš plieno.**

**Paskirtis:**

Mažiausių sukimo momentų matavimui (pasipriešinimo trinčiai arba sukimui) arba kontroliuojamam varžtų priveržimui.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

**Techninis aprašymas**

Svoris	600 g
maksimalus sukimo momentas	36 cNm
Ø	63 mm
Griebtuvo ribos	1 - 8,5 mm
Sūkių momento ribos	4 - 36 cNm
Sūkių momento ribos	40 - 360 mNm
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,5 cNm

Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Suveikimo signalas	optinis
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Bendras ilgis L	132 mm
Indikatorius	analoginis
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Serija	SGK
Prijungimo forma	3 užspaudimo lūpų griebtuvas
Feedback	rodantis
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių  
Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

020030 400/2