



Open-Ring įstatomi veržliarakčiai, Rakto dydis: 1-13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657910 1-13
GTIN	4018754034383
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeliuota ir chromuota smūgiams atspari danga.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Įstatomųjų įrankių apkrova atitinkamai priklauso nuo rakto dydžio ir gali būti mažesnė už dinamometrinio rakto galią.

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Techninis aprašymas

Plotis b	26 mm
Rakto dydis	13 mm
Aukštis h	12 mm
Įstatomas kotas	9×12 mm
Serija	733/10
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	17,5 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas (smūgiams atsparus)
Terkšlės funkcija	ne
Produkto rūšis	Įstatoma kilpinė galvutė