



## „HF“ antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 su laikymo funkcija, Torx® profilis: TX40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	675552 TX40
GTIN	4013288106872
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Standartinis modelis, **plastiškai kietas**.

Su laikymo funkcija.

#### Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

#### Standartas:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

visas ilgis: 25 mm

### Techninis aprašymas

Torx® profilis	TX40
visas ilgis	25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	867/1 Z TORX® HF
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

