

KANON**Mažiausių sukimo momentų tikrinimo ir priveržimo prietaisas, Maksimalus sukimo momentas: 60cNm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	658800 60
GTIN	4582126965457
Produktų klasė	66F

Aprašymas**Modelis:**

Precizinis matuoklis mažiausiems sukimo momentams. Gerai matoma skalė su pagalbine rodykle viršutinėje dalyje ir papildoma skalė ant korpuso šonų. **3 kumštelių griebtuvas iš plieno.**

Paskirtis:

Mažiausių sukimo momentų matavimui (pasipriešinimo trinčiai arba sukimui) arba kontroliuojamam varžtų priveržimui.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Griebtuvo ribos	1 - 8,5 mm
Ø	63 mm
Svoris	600 g
maksimalus sukimo momentas	60 cNm
Sūkių momento ribos	5 - 60 cNm
Sūkių momento ribos	50 - 600 mNm
Suveikimo signalas	optinis

Prijungimo forma	3 užspaudimo lūpų griebtuvas
Feedback	rodantis
Norma	DIN EN ISO 6789
Skalės padalijimas, 1 padala =	1 cNm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Serija	SGK
Indikatorius	analoginis
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Bendras ilgis L	132 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis raktas, iš abiejų pusių
Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

020030 400/2