



## Elektroninis dinamometrinis atsuktuvus, Maksimalus sukimo momentas: 400cNm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659050 400
GTIN	4045197503886
Produktų klasė	62E

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai universalus dinamometrinis atsuktuvus su 2K rankena, dideliu ekranu ir greitojo keitimo jungiamuoju kotu antgaliams. Kai pasiekama nustatyta vertė, suveikia optinis ir akustinis signalas. Darbui galima pasirinkti vieną iš 2 režimų - su maksimalios vertės rodmeniu arba einamosios. Išsaugo iki 50 verčių.

**Matavimo vienetai:** cNm, lbf·in, kgf·cm

#### Paskirtis:

Sukimo momento kontrolė; kontroliuojamas varžtų priveržimas pavieniais atvejais arba mažomis serijomis.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

### Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	400 cNm
Paleidimas	0,1 cNm
Svoris	200 g
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Sūkių momento ribos	80 - 400 cNm
Baterijų kiekis	1

Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Indikatorius	skaitmeninis
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·in
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo principas	Elektromechaninis atlaisvinimas
Feedback	rodantis
Bendras ilgis L	203 mm
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Antgalių laikiklis	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Duomenys protokoluojami	taip
Matavimo prietaisai	elektroninė
Baterijos tipas	LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Paslaugos

Kalibravimas  
Dinamometrinis atsuktuvus dvipusis  
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3

Baterijų skyriaus dangtelis Tipas 1	655346 1
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081551 LR3
Atsuktuvus su platėjančia monetos formos geležte Geležtės ilgis 45 mm	664310 45
Trumpas atsuktuvus su platėjančia monetos formos geležte Geležtės ilgis 45 mm	664311 45