

KANON
Mažiausių sukimo momentų tikrinimo ir priveržimo prietaisas, Maksimalus sukimo momentas: 90cNm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	658800 90
GTIN	4582126965464
Produktų klasė	66F

Aprašymas
Modelis:

Precizinis matuoklis mažiausiems sukimo momentams. Gerai matoma skalė su pagalbine rodykle viršutinėje dalyje ir papildoma skalė ant korpuso šonų. **3 kumštelių griebtuvas iš plieno.**

Paskirtis:

Mažiausių sukimo momentų matavimui (pasipriešinimo trinčiai arba sukimui) arba kontroliuojamam varžtų priveržimui.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Ø	63 mm
Griebtuvo ribos	1 - 8,5 mm
Svoris	600 g
maksimalus sukimo momentas	90 cNm
Sūkių momento ribos	10 - 90 cNm
Sūkių momento ribos	100 - 900 mNm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės

Feedback	rodantis
Skalės padalijimas, 1 padala =	2 cNm
Bendras ilgis L	132 mm
Suveikimo signalas	optinis
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Prijungimo forma	3 užspaudimo lūpų griebtuvas
Serija	SGK
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Norma	DIN EN ISO 6789
Indikatorius	analoginis
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių
Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

020030 400/2