



Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 BiTorsion, su deimantine danga, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 3/25mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 675530 3/25 |
| GTIN | 4013288034021 |
| Produktų klasė | 63H |

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

BiTorsion modelis su mažesnio kietumo sukimo zona = didesnis patvarumas. Optimalus efektyvumas pasiekiamas naudojant su BiTorsions greitojo keitimo laikikliu Nr. 675030.

Deimantinė profilio danga sumažina išmetimo jėgą, mažiau dyla ir ilgiau tarnauja:

Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| visas ilgis | 25 mm |
| Kryžminių įpjovų dydis | 3 |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3 |
| Gamintojo pavadinimas | 855/1 BDC PZ |
| Norma | DIN ISO 1173 |
| Perdavos profilis | Pozidriv atsuktuvus |

Produkto rūšis

Įrankis su antgaliu