

KANON
Mažiausių sukimo momentų tikrinimo ir priveržimo prietaisas, Maksimalus sukimo momentas: 150cNm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	658800 150
GTIN	4582126965471
Produktų klasė	66F

Aprašymas
Modelis:

Precizinis matuoklis mažiausiems sukimo momentams. Gerai matoma skalė su pagalbine rodykle viršutinėje dalyje ir papildoma skalė ant korpuso šonų. **3 kumštelių griebtuvas iš plieno.**

Paskirtis:

Mažiausių sukimo momentų matavimui (pasipriešinimo trinčiai arba sukimui) arba kontroliuojamam varžtų priveržimui.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Griebtuvo ribos	1 - 8,5 mm
Svoris	600 g
maksimalus sukimo momentas	150 cNm
Ø	63 mm
Sūkių momento ribos	10 - 150 cNm
Sūkių momento ribos	100 - 1500 mNm
Suveikimo signalas	optinis

Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Serija	SGK
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Indikatorius	analoginis
Skalės padalijimas, 1 padala =	2 cNm
Bendras ilgis L	132 mm
Feedback	rodantis
Prijungimo forma	3 užspaudimo lūpų griebtuvas
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių
Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

020030 400/2