

**8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu, Visas ilgis: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	659874 50
GTIN	7610733220502
Produktų klasė	63D

Aprašymas**Modelis:**

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 / 659908 / 659911 (iki 48 kat.) / 659912 / 659957 ir 659958 **dyd. 1600** ir atsuktuvų rinkiniai su atlenkiama rankena Nr. 667625 / 667645.

Pastaba:

Daugiau geležčių – Nr. 659870 / 659872 ir 659878 – 659884.

Techninis aprašymas

visas ilgis	50 mm
Darbinės dalies ilgis	34 mm
Antgalių laikiklis	D 6,3
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė