



LED darbiniai šviestuvai, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris

081415 2

GTIN

4260131238086

Produktų klasė

08C

Aprašymas

Modelis:

Galingi, patvarūs darbo šviestuvai su **lanksčiu kotu** ir **tvirtu magnetiniu padu**. Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo. Galingi LED šviestuvai aliuminio korpuse, šalta balto atspalvio šviesa maždaug 5500 kelvinų. Lazerinis šviestuvas sutelktai šviesai.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 250 V elektriniu prietaisu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 081418/081419.

Techninis aprašymas

Svoris

760 g

Maitinimas

Varomas elektra iš maitinimo šaltinio

IP apsaugos klasė

IP 65

Apšvietimo priemonės	Šviesos diodas
Tvirtinimo tipas	Magnetinis padas
Šviesos srautas	200 lm
Magnetinio pado Ø	66 mm
Šviesos stiprumas	2 W
Nominalioji įtampa	250 V
Apšvietimo spalvinė temperatūra	5500 K
ATEX zona	Nėra
Bendras aukštis	600 mm
Šviesos spalva	šaltai balta
Šviestuvo galvutės Ø	28 mm
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas

Priedai

Gnybtas tvirtinimui prie stalo Montavimo plokštės Ø viršuje 95 mm	081418 95
Magnetinis laikiklis Montavimo plokštės Ø viršuje 95 mm	081419 95