



## LED darbiniai šviestuvai, Tipas: 8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081415 8
GTIN	4260131238079
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Galingi, patvarūs darbo šviestuvai su **lanksčiu kotu** ir **tvirtu magnetiniu padu**. Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo. Galingi LED šviestuvai aliuminio korpuse, šalta balta atspalvio šviesa maždaug 5500 kelvinų. Platus tolygaus apšvietimo kampas 120°.

#### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su 250 V elektriniu prietaisu.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 081418/081419.

### Techninis aprašymas

Svoris	1600 g
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Apšvietimo priemonės	Šviesos diodas

Magnetinio pado Ø	88 mm
Tvirtinimo tipas	Magnetinis padas
Šviesos srautas	900 lm
IP apsaugos klasė	IP 65
Šviesos stiprumas	9 W
Nominalioji įtampa	250 V
Apšvietimo spalvinė temperatūra	5500 K
Apšvietimo kampas	120 laipsniai
ATEX zona	Nėra
Bendras aukštis	850 mm
Šviesos spalva	šaltai balta
Šviestuvo galvutės plotis	50 mm
Šviestuvo galvutės gylis	175 mm
Šviestuvo galvutės aukštis	25 mm
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas

## Priedai

Magnetinis laikiklis Montavimo plokštės Ø viršuje 95 mm	081419 95
Gnybtas tvirtinimui prie stalo Montavimo plokštės Ø viršuje 95 mm	081418 95