



Plokščios replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	710300 160
GTIN	4003773033783
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Su trumpomis, tvirtomis žiaunomis (plokščiomis). Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos, **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Žiaunų ilgis	30 mm
Žiočių forma	plokščia
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745
izoliuotas iki	AC 1000 V
izoliuotas iki	DC 1500 V
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Medžiaga	Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Replių paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Plokščios replės