

Erdi**Ištisinio kirpimo skardos žirklys Nerūdijantis plienas, dešiniojo pjovimo,
Visas ilgis: 300mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 760500 300 |
| GTIN | 4010220020555 |
| Produktų klasė | 73X |

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Nušlifluota žirklių galvutė ir atviros, dažytos arba lietos kojelės.

Iš **nerūdijančiojo plieno**, ašmenys grūdinti indukcinio būdu (HRC 60); taip pat ir V2A skardoms.

Paskirtis:

Ypač ilgiems ir nepertraukiamiems pjovimams.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|-------------------|
| visas ilgis | 300 mm |
| Ašmenų ilgis | 62 mm |
| Paskirtis | dešiniojo pjovimo |
| Produkto rūšis | Žirklys |