

Garant
Antgalių rinkinys 61 vnt.

Užsakymo data

Užsakymo numeris	676040
GTIN	4045197613349
Produktų klasė	61F

Aprašymas
Modelis:

Dėžutė iš smūgiams atsparaus ABS plastiko su integruotais šarnyrais ir greituoju užraktu. Iš atidarytos dėžutės dėl didelių tarpų galima Bits antgalius lengvai pasiekti ir patogiai išimti.

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675105 3 vnt. dyd. 1/25; 6 vnt. dyd. 2/25; 2 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675115 3 vnt. dyd. 1/25; 6 vnt. dyd. 2/25; 2 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675125 1 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui (su rutuline galvute): Po 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675155 1 vnt. dyd. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, TRI-WING® varžtams: Po 1 vnt. dyd. 2; 3; 4; 5

Jungiamasis kotas: 1 vnt. Nr. 675050 dyd. 6,3

Techninis aprašymas

Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Aukštis	47 mm
Plotis	85 mm
Ilgis	127 mm
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	TriWing atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Dalių skaičius	61
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Sisteminė dėžė Tipas 21-1	630320 21-1
1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona Torx® profilis TX15	675155 TX15
1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona Torx® profilis TX10	675155 TX10
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm	675125 3
1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675115 1/25
	675155 TX7

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX7

1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675115 2/25

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX8

675155 TX8

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus
profilis Šešiabriaunis 4 mm

675125 4

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas
6,3

675050 6,3

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX40

675155 TX40

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675105 3/25

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX6

675155 TX6

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX9

675155 TX9

1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675115 3/25

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX20

675155 TX20

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus
profilis Šešiabriaunis 6 mm

675125 6

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675105 2/25

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus
profilis Šešiabriaunis 2 mm

675125 2

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus
profilis Šešiabriaunis 5 mm

675125 5

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX27

675155 TX27

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX25

675155 TX25

675105 1/25

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX30

675155 TX30

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus
profilis Šešiabriaunis 2,5 mm

675125 2,5

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX5

675155 TX5