

Erdi**Ideal skardos žirklys su 2 komponentų rankenomis, dešiniojo pjovimo, Visas ilgis: 260mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	765900 260
GTIN	4010220030226
Produktų klasė	73X

Aprašymas

Modelis:

Žirklių galvutė kaldinta šampavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Reguluojama pramoninė srieginė jungtis, dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle.

Žirklių galvutė iš **nerūdijančiojo plieno S** (HRC 60 62) su optimizuota, nedantytų ašmenų geometrija patogiam valdymui ir paprastam pjovimui naudojant iki **25 % mažiau jėgos**, idealiai tinka dekoratyvinėms skardoms kirpti. Kojelės iš lakštinio plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančia, patogia suimti zona. **Pjovimo galia:** skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.

Techninis aprašymas

visas ilgis	260 mm
Ašmenų ilgis	33 mm
Paskirtis	dešiniojo pjovimo
Produkto rūšis	Žirklys

Priedai

Remonto rinkinys Ideal skardos žirkklėms

766020