

**Erdi****Rankinės skardos žirklys Nerūdijantis plienas, dešiniojo pjovimo, Visas ilgis: 300mm**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 760100 300    |
| GTIN             | 4010220000595 |
| Produktų klasė   | 73X           |

## Aprašymas

**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Nušlifuota žirklių galvutė ir atviros, dažytos arba lietos kojelės.

Iš **nerūdijančiojo plieno**, ašmenys grūdinti indukcinio būdu (HRC 60), taip pat ir V2A skardoms iki 1,0 mm.

**Paskirtis:**

Ttiesiems pjūviams.

**Standartas:**

Ähnlich **DIN 6438**

## Techninis aprašymas

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Ašmenų ilgis   | 79 mm             |
| visas ilgis    | 300 mm            |
| Paskirtis      | dešiniojo pjovimo |
| Produkto rūšis | Žirklys           |

## Priedai

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Remonto rinkinys skardos žirklys | 760110 |
|----------------------------------|--------|

