

Garant**Dinamometrinis atsuktuvas su skale, D 6,3 antgalių laikiklis, Maksimalus sukimo momentas: 50cNm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	659905 50
GTIN	4045197610997
Produktų klasė	61E

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti **Haptoprene®** paviršiumi lengvai perduodamas reikalingas sukimo momentas, net ir **šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliavimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.

Antgalių laikiklis su magnetu C 6,3 antgaliams tvirtinti.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Skalės padalijimas, 1 padala =	1 cNm
maksimalus sukimo momentas	50 cNm
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	D 6,3

Sūkių momento ribos	10 - 50 cNm
Sūkių momento ribos	0,1 - 0,5 Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Norma	DIN EN ISO 6789
Svoris	71 g
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Bendras ilgis L	126 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Feedback	ryškus
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Maksimalus Ø	29 mm
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/659905-50>