

HSS sriegiklis, Sriegiams: M4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676307 M4
GTIN	4013288119087
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Techninis aprašymas

Koto ilgis	14 mm
Žingsnis	0,7 mm
visas ilgis	36 mm
Sriegiams	M4
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Profilio kampas	60 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1×D, kai kiaurymė atvira
Produkto rūšis	Sriegiklis-antgalis

