

**Garant****Spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, Ø DC h8: 5,3mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114200 5,3    |
| GTIN             | 4045197015617 |
| Produktų klasė   | 11B           |

**Aprašymas****Modelis:**

Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnę.

Šlifuoti platūs grioveliai, geresniam drožlės pasišalinimui.

Glotniai šlifotas paviršius.

Viršūnės forma A nuo dydžio 2,0 mm.

**Rekomendacija:****Maksimalus gręžimo gylis:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 5,3 mm            |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2                 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 56 mm             |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h8                |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 5,3 mm            |
| Bendras ilgis L   | 86 mm             |
| Pastūma f apdirbant ilgadožlį aliuminį ir plastiką      | 0,14 mm/aps,      |
| Norma   | DIN 338           |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 48,1 mm           |
| Smailas kampas  | 130 laipsniai     |
| Kotas   | Cilindrinis kotas |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Danga                                | be dangos          |
| Ašmenys                              | HSS                |
| Tipas                                | W                  |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai    |
| Vidinis aušinimas                    | ne                 |
| Spalvinis žymėjimas                  | geltona            |
| Produkto rūšis                       | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                              | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai         | tinka         | 70 m/min       | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis) | tinka         | 45 m/min       | N         |
| Al >10 % Si                  | ribotai tinka | 40 m/min       | N         |
| Alyva                        | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.               | tinka         |                |           |