



## 6 mm geležtė varžtams su įpjova, Ašmenų plotis: 5,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659928 5,5
GTIN	7610733225125
Produktų klasė	63D

### Aprašymas

#### Modelis:

**Geležtės** iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

#### Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 (iki 53 kat.) / 659908 (iki 53 kat.) / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48 kat.) / 659912 **dyd. 200; 500** / 659918 / 659956 dyd. 200; 500 / 659957 dyd. 200; 500 / 659958 dyd. ir 200; 500, montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Geležtės apibūdinimas	3
visas ilgis	180 mm
Ašmenų plotis	5,5 mm
Darbinės dalies ilgis	100 mm
Ašmenų / briaunos storis	0,8 mm
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė