



## 6 mm geležtė skirta Torx Plus<sup>®</sup>, Torx Plus<sup>®</sup> profilis: 8IP



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659924 8IP
GTIN	7610733201570
Produktų klasė	63D

### Aprašymas

#### Modelis:

**Geležtės** iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

#### Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 / 659908 / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48 Kat.) / 659912 **dyd. 200, 500** / 659918 ir montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

visas ilgis: 160 mm

Darbinės dalies ilgis: 80 mm

### Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Torx Plus <sup>®</sup> profilis	8IP
Darbinės dalies ilgis	80 mm
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX-PLUS <sup>®</sup> varžtams
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė