

Garant

Dinamometrinis atsuktuvas be skalės, keičiamų geležčių laikiklis, Maksimalus sukimo momentas: 1600cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659908 1600
GTIN	4045197923516
Produktų klasė	61E

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti **Haptoprene®** paviršiumi lengvai perduodamas reikalingas sukimo momentas, net ir **šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Pageidaujamas sukimo momentas tolygiai nustatomas dinamometrinio tikrintuvu (Nr. 654300 - 654460) 6-briauniu atsuktuvu SW5 (komplekte nėra). Galima nustatyti gamykloje, kai perkama po 20 vnt. kiekvieno dydžio. Skirta **8 mm keičiamų antgalių tvirtinimui** (Nr. 659870 – 659884). Su pistoleto formos rankena didelių sukimo momentų perdavimui.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	1600 cNm
tinkamos keičiamos geležtės	8 mm
nustatytas sukimo momentas	10 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %

Sūkių momento ribos	320 - 1600 cNm
Sūkių momento ribos	3,2 - 16 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Svoris	194 g
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliojimas
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Bendras ilgis L	126 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Priveržimo kryptis	Dešinysis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400
NustatymasDinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
Kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400
	020170 0,04-20

Kalibravimas ir nustatymas Dinamometrinis atsuktuvus be skalės
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus Maksimalus
sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“
Maksimalus sukimo momentas 25 Nm

654300 25

8 mm geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1

659870 1

8 mm geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2

659870 2

8 mm geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3

659870 3

8 mm geležtė Pozidriv Kryžminių įpjovų dydis 2

659872 2

8 mm geležtė Pozidriv Kryžminių įpjovų dydis 3

659872 3

8 mm geležtė 6-briaunis Šešiabriaunis 10 mm

659878 10

8 mm geležtė 6-briaunis Šešiabriaunis 4 mm

659878 4

8 mm geležtė 6-briaunis Šešiabriaunis 5 mm

659878 5

8 mm geležtė 6-briaunis Šešiabriaunis 6 mm

659878 6

8 mm geležtė 6-briaunis Šešiabriaunis 8 mm

659878 8

8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 10 mm

659880 10

8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 11 mm

659880 11

8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 12 mm

659880 12

8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 13 mm

659880 13

8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 5,5 mm

659880 5,5

8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 6 mm

659880 6

8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 7 mm

659880 7

8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 8 mm

659880 8

8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 9 mm

659880 9

8 mm geležtė, skirtaTorx® Torx® profilis TX15	659882 TX15
8 mm geležtė, skirtaTorx® Torx® profilis TX20	659882 TX20
8 mm geležtė, skirtaTorx® Torx® profilis TX25	659882 TX25
8 mm geležtė, skirtaTorx® Torx® profilis TX30	659882 TX30
8 mm geležtė, skirtaTorx® Torx® profilis TX40	659882 TX40
8 mm geležtė, skirtaTorx® Torx® profilis TX45	659882 TX45
8 mm geležtė, skirtaTorx Plus® Torx Plus® profilis 10IP	659884 10IP
8 mm geležtė, skirtaTorx Plus® Torx Plus® profilis 15IP	659884 15IP
8 mm geležtė, skirtaTorx Plus® Torx Plus® profilis 20IP	659884 20IP
8 mm geležtė, skirtaTorx Plus® Torx Plus® profilis 25IP	659884 25IP
8 mm geležtė, skirtaTorx Plus® Torx Plus® profilis 30IP	659884 30IP