

Garant

**Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais,
Visas ilgis: 200mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	713040 200
GTIN	4045197373564
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Žiaunų ilgis	73 mm
Rankena	Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės