

**HSS spiralinis grąžtas, Grąžto Ø: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	676302 4
GTIN	4013288118776
Produktų klasė	63H

Aprašymas**Modelis:**

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Universalus metalų, medienos ir plastikų apdirbimas. Specialūs kniedinių kiaurymių dydžiai 3,1 ir 5,1 mm.

Techninis aprašymas

visas ilgis	44 mm
Spiralės ilgis	20 mm
Koto ilgis	14 mm
Grąžto Ø	4 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	848 HSS
Ašmenys	HSS
Smailas kampas	118 laipsniai
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas-antgalis

