



Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	713100 125
GTIN	4003773043065
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Chromuotos replės. Pasisukantys, elastingi tikslūs smaigaliai. Rankenos padengtos plastikiu.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	125 mm
Žiaunų ilgis	27 mm
Rankena	su plastikine danga
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės