



6 mm geležtė varžtams su įpjova, Ašmenų plotis: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659928 8
GTIN	7610733225149
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 (iki 53 kat.) / 659908 (iki 53 kat.) / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48 kat.) / 659912 **dyd. 200; 500** / 659918 / 659956 dyd. 200; 500 / 659957 dyd. 200; 500 / 659958 dyd. ir 200; 500, montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Darbinės dalies ilgis	120 mm
Ašmenų plotis	8 mm
Geležtės apibūdinimas	5
Ašmenų / briaunos storis	1,2 mm
visas ilgis	200 mm
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė