

**HSS spiralinis grąžtas, Grąžto Ø: 4,1 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 676302 4,1 |
| GTIN | 4013288118783 |
| Produktų klasė | 63H |

Aprašymas**Modelis:**

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Universalus metalų, medienos ir plastikų apdirbimas. Specialūs kniedinių kiaurymių dydžiai 3,1 ir 5,1 mm.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Grąžto Ø | 4,1 mm |
| Spiralės ilgis | 20 mm |
| Koto ilgis | 14 mm |
| visas ilgis | 44 mm |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3 |
| Gamintojo pavadinimas | 848 HSS |
| Ašmenys | HSS |
| Smailas kampas | 118 laipsniai |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas-antgalis |

