

Garant
Dinamometrinis atsuktuvas su skale, keičiamų geležčių laikikliu, Maksimalus sukimo momentas: 200cNm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	659906 200
GTIN	4045197611222
Produktų klasė	61E

Aprašymas
Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti **Haptoprene®** paviršiumi lengvai perduodamas reikalingas sukimo momentas, net ir **šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliuavimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.

Skirta **6 mm keičiamų antgalių tvirtinimui** (Nr. 659920 – 659928).

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas

Užveržimo momento matavimo tikslumas: $\pm 6\%$

Patikros protokolai: Gamintojo patikros sertifikatas

Kalibravimas: O1

Užveržimo momento matavimo tikslumas: $\pm 6\%$

Bendras ilgis L: 124 mm

Sūkių momento ribos: 40 - 200 cNm

Sūkių momento ribos: 0,4 - 2 Nm

Skalės padalijimas, 1 padala =: 5 cNm

maksimalus \varnothing : 35 mm

Techninis aprašymas

tinkamos keičiamos geležtės	6 mm
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 cNm
Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	200 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Sūkių momento ribos	40 - 200 cNm
Sūkių momento ribos	0,4 - 2 Nm
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Bendras ilgis L	124 mm
Feedback	ryškus
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Svoris	97 g
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
maksimalus Ø	35 mm
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	018820 400
Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400
Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Priedai

Sukimo momento patikros ir kalibravimo prietaisas Maksimalus sukimo momentas 2 Nm	654395 2
Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“ Maksimalus sukimo momentas 2 Nm	654300 2