



## HSS sriegiklis, Sriegiams: M8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676307 M8
GTIN	4013288119131
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

**Modelis:**

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

**Privalumai:**

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

**Paskirtis:**

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki  $1 \times D$ , kai kiaurymė atvira

visas ilgis: 40 mm

Koto ilgis: 14 mm

Žingsnis: 1,25 mm

### Techninis aprašymas

visas ilgis	40 mm
Žingsnis	1,25 mm
Koto ilgis	14 mm
sriegiams	M8
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Profilio kampas	60 laipsniai

Naudojama, kai gręžimo tipas

iki 1×D, kai kiaurymė atvira

Produkto rūšis

Sriegiklis-antgalis