

**HSS spiralinis grąžtas, Grąžto Ø: 4,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	676302 4,2
GTIN	4013288118738
Produktų klasė	63H

Aprašymas**Modelis:**

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Universalus metalų, medienos ir plastikų apdirbimas. Specialūs kniedinių kiaurymių dydžiai 3,1 ir 5,1 mm.

Techninis aprašymas

Grąžto Ø	4,2 mm
visas ilgis	45 mm
Spiralės ilgis	20 mm
Koto ilgis	14 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	848 HSS
Ašmenys	HSS
Smailas kampas	118 laipsniai
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas-antgalis

