



Dinamometrinis atsuktuvas su skaitmeniniais rodmenimis, keičiamų geležčių laikikliu, maksimalus sukimo momentas: 250cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659911 250
GTIN	7610733249626
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi lengvai perduodamas reikalingas sukimo momentas, net ir **šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiėkus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos). Dydžiams 80, 250 ir 500 pageidaujamas sukimo momentas nustatomas 6-briauniu atsuktuvu SW3 arba SW4 – dydžiui 1600. Nustatyta sukimo momento vertė matoma langelyje **(skaitmeninis rodmuo – rankenos gale)**. Skaitmeninis rodmuo aktyvuojamas piršto paspaudimu (mygtukas jautklus). Automatinis išjungimas po maždaug 20 sekundžių užtikrina, kad baterijos užtenka daugiau negu 10 metų. Baterijos keičiamos gamykloje arba perkalibravimo metu. Rodmuo pasirenkamas tarp Nm ir lbf. ft.

Keičiamų antgalių tvirtinimui (8 mm Nr. 659870 – 659884 ir 6 mm Nr. 659920 – 659928).

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	250 cNm
tinkamos keičiamos geležtės	6 mm

Ø	35 mm
Indikatorius	skaitmeninis
Paleidimas	2 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Sūkių momento ribos	40 - 250 cNm
Sūkių momento ribos	0,4 - 2,5 Nm
Įmontuotų baterijų Nr.	CR1225
Baterijų kiekis	1
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Bendras ilgis L	122 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis sureguliojimas
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešinysis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/659911-250>