



Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	713100 160
GTIN	4003773022817
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Chromuotos replės. Pasisukantys, elastingi tikslūs smaigaliai. Rankenos su kelių komponentų apvalkalu.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Žiaunų ilgis	50 mm
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės