



Antgalių rinkinys su sukimo rankena 31 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676150
GTIN	4013288144652
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška** atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675200 2 vnt. 1/25; 3 vnt. 2/25; 1 vnt. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675380 1 vnt. 1/25; 3 vnt. 2/25; 1 vnt. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 1 vnt. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6; 8

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: 1 vnt. 675350 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 1,0x5,5

Adapteris: 1 vnt. 1/4 colio vidinis kvadratas – 1/4 colio antgalio laikiklis

Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

Antgalis-terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 676645

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus

Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Gamintojo pavadinimas	Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Dalių skaičius	31
Rankena	Antgalis-terkšlė 1/4 colio
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX30	675350 TX30
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3 Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 8 mm	675240 8
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3 Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm	675240 3
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX15	675350 TX15
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX25	675350 TX25
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675200 3/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX10	675350 TX10
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX20	675350 TX20
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675200 1/25
1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zonastandus Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675380 1/25

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675200 2/25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm	675240 6
Terkšlinis raktas 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3 Tipas 1/4	676645 1/4
1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zonastandus Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675380 2/25
1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zonastandus Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675380 3/25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm	675240 4
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm	675240 5