



HSS Kombi sriegiklis, Sriegiams: M3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676306 M3
GTIN	4013288119032
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

1 įrankis 3 darbo operacijoms: srieginėms kiaurymėms gręžti – sriegiams sriegti – užvartoms nuimti / gilinti. **Tinka gręžtuvams su dešinine ir kairine eiga.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki $1 \times D$, kai kiaurymė atvira

visas ilgis: 36 mm

Koto ilgis: 12 mm

Grąžtų ilgis a: 5 mm

Spiralinio grąžto \varnothing : 2,5 mm

Žingsnis: 0,5 mm

Techninis aprašymas

Grąžtų ilgis a	5 mm
Spiralinio grąžto \varnothing	2,5 mm
Žingsnis	0,5 mm
visas ilgis	36 mm
Koto ilgis	12 mm
sriegiams	M3
Gamintojo pavadinimas	847 HSS

Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS
Smailas kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Profilio kampas	60 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1×D, kai kiaurymė atvira
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Produkto rūšis	Sriegiklis-antgalis