



## Dinamometrinis atsuktuvas TorqueVario<sup>®</sup>, Maksimalus sukimo momentas: 200cNm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659930 200
GTIN	4010995264628
Produktų klasė	63K

### Aprašymas

#### Modelis:

Sukimo momentas rodomas skaičiais skalėje, matomas per langelį (40 - 50 atskiros vertės, priklausomai nuo sukimo momento ribų). Sukimo momentas tolygiai nustatomas reguliavimo raktu Torque-Setter Nr. 659931 (yra komplekte). Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvą girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Tikslumas  $\pm 6\%$ .

#### Paskirtis:

Kontroliuojamam varžtų priveržimui nustatytu sukimo momentu, naudojant Wiha Torque keičiamą geležtę Nr. 659932–659946.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Nustatymo įrankis, skirtas dyd. 60-700: Skirta Nr. 659931 dyd. 1 ir dyd. 1400: Nr. 659931 dyd. 2.

### Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	200 cNm
Ø	30 mm
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	$\pm 6\%$
Sūkių momento ribos	50 - 200 cNm

Sūkių momento ribos	0,5 - 2 Nm
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliuavimas
Svoris	200 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Bendras ilgis L	131 mm
Serija	TorqueVario®
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,1 Nm
Gamintojo pavadinimas	TorqueVario®-S
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometriniis atsuktuvus

## Paslaugos

Kalibravimas  
Dinamometriniis atsuktuvus  
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Priedai

Reguliavimo įrankis Torque Setter Tipas 1

659931 1