

Garant

Antgalių rinkinys su sukimo rankena 32 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676160
GTIN	4045197635013
Produktų klasė	61F

Aprašymas

Modelis:

Dėžutė iš smūgiams atsparaus ABS plastiko su integruotais šarnyrais ir greituoju užraktu. Iš atidarytos dėžutės dėl didelių tarpų galima Bits antgalius lengvai pasiekti ir patogiai išimti. Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška** atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas; 1 adapteris; 1 antgalio terkšlė

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675105 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675115 po 2 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675125 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675155 po 2 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2

Adapteris: 1 vnt. 1/4 colio vidinis kvadratas – 1/4 colio antgalio laikiklis

Jungiamasis kotas: 1 vnt. Nr. 675050 dyd. 6,3

Antgalis-terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 676690

Techninis aprašymas

Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Aukštis	47 mm
Ilgis	127 mm
Plotis	85 mm
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Dalių skaičius	32
Rankena	Antgalis-terkšlė 1/4 colio
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm	675125 3
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm	675125 6
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm	675125 4
Sisteminė dėžė Tipas 21-1	630320 21-1
1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675115 1/25
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675105 3/25
1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona Torx® profilis TX20	675155 TX20
	675115 2/25

1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus
profilis Šešiabriaunis 2,5 mm

675125 2,5

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX30

675155 TX30

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675105 2/25

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX25

675155 TX25

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus
profilis Šešiabriaunis 5 mm

675125 5

Terkšlinis raktas 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3 Tipas 1/4

676690 1/4

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas
6,3

675050 6,3

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX10

675155 TX10

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675105 1/25

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX15

675155 TX15

1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675115 3/25

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX40

675155 TX40