



Kombi sriegiklių rinkinys tvirtoje dėžutėje, 7 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676308
GTIN	4013288101594
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

1 įrankis 3 darbo operacijoms: srieginėms kiaurymėms gręžti – sriegius sriegti – užvartas nuimti / gilinti. **Tinka gręžtuvams su dešinine ir kairine eiga.**

Turinys:

Kombi sriegikliai: Nr. 676306 po 1 vnt. dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10

„Rapidaptor“ movos kotas: 1 vnt.panašus į Nr. 675020 dyd. 6,3K (be magneto)

Techninis aprašymas

Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS
Smailas kampas	60 laipsniai

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Profilio kampas	60 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1×D, kai kiaurymė atvira
Dalių skaičius	7
Produkto rūšis	Sriegiklis-antgalis

Priedai

HSS Kombi sriegiklis Sriegiams M8	676306 M8
HSS Kombi sriegiklis Sriegiams M5	676306 M5
HSS Kombi sriegiklis Sriegiams M4	676306 M4
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
HSS Kombi sriegiklis Sriegiams M6	676306 M6
HSS Kombi sriegiklis Sriegiams M3	676306 M3
HSS Kombi sriegiklis Sriegiams M10	676306 M10