



8 mm geležtė 6-briaunis, Šešiabriaunis: 8mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 659878 8 |
| GTIN | 7610733220571 |
| Produktų klasė | 63D |

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai raktai Nr. 659906 (iki 53 kat.), 659908 (iki 53 kat.) ir 659911 dyd. 1600 (iki 48 kat.) ir 659912 dyd. 1600; Nr. 659957 dyd. 1600; Nr. 659958 dyd. 1600 ir atsuktuvų rinkiniai Nr. 667625; 667645.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvus |
| visas ilgis | 200 mm |
| Šešiabriaunis | 8 mm |
| Darbinės dalies ilgis | 184 mm |
| Produkto rūšis | Atsuktuvo galvutė |