

**6 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu, Visas ilgis: 140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	659925 140
GTIN	7610733220861
Produktų klasė	63D

Aprašymas**Modelis:**

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 (iki 53 kat.) / 659908 (iki 53 kat.) / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48 kat.) / 659912 **dyd. 200; 500** / 659918 / 659956 dyd. 200; 500 / 659957 dyd. 200; 500 / 659958 dyd. ir 200; 500, montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Techninis aprašymas

visas ilgis	140 mm
Darbinės dalies ilgis	60 mm
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė