



Sriegiklių rinkinys tvirtoje dėžutėje, 7 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676309
GTIN	4013288117359
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Turinys:

Sriegikliai: Nr. 676307 po 1 vnt. dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10

„Rapidaptor“ movos kotas: 1 vnt.panašus į Nr. 675020 dyd. 6,3K (be magneto)

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	7
Sriegiklių skaičius	6
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Profilio kampas	60 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1×D, kai kiaurymė atvira
Produkto rūšis	Sriegiklis-antgalis

Priedai

HSS sriegiklis Sriegiams M8	676307 M8
HSS sriegiklis Sriegiams M4	676307 M4
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
HSS sriegiklis Sriegiams M5	676307 M5
HSS sriegiklis Sriegiams M3	676307 M3
HSS sriegiklis Sriegiams M10	676307 M10
HSS sriegiklis Sriegiams M6	676307 M6