

**HSS spiralinis grąžtas, Grąžto Ø: 6,8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	676302 6,8
GTIN	4013288118912
Produktų klasė	63H

**Aprašymas****Modelis:**

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

**Privalumai:**

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

**Paskirtis:**

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Universalus metalų, medienos ir plastikų apdirbimas. Specialūs kniedinių kiaurymių dydžiai 3,1 ir 5,1 mm.

**Techninis aprašymas**

Spiralės ilgis	30 mm
visas ilgis	50 mm
Koto ilgis	14 mm
Grąžto Ø	6,8 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	848 HSS
Ašmenys	HSS
Smailas kampas	118 laipsniai
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas-antgalis

