



Spiralinių grąžtų medienai rinkinys sulankstomame krepšelyje, 15 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676317
GTIN	9002696324652
Produktų klasė	66B

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Turinys:

Spiraliniai grąžtai-antgaliai medienai: Nr. 676315 po 1 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 8

Antgaliai Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25

Antgaliai vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Greitojo keitimo laikiklio kotas: 1 vnt. panašus į 675020 dyd. 6,3K (su magnetu)

Techninis aprašymas

Grąžtų skaičius	5
Dalių skaičius	15
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas

Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas-antgalis

Priedai

Spiralinis grąžtas medienai Grąžto Ø 8 mm	676315 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX20	675295 TX20
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
Spiralinis grąžtas medienai Grąžto Ø 10 mm	676315 10
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX25	675295 TX25
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX30	675295 TX30
Spiralinis grąžtas medienai Grąžto Ø 4 mm	676315 4
Spiralinis grąžtas medienai Grąžto Ø 3 mm	676315 3
Spiralinis grąžtas medienai Grąžto Ø 6 mm	676315 6
Precizinis antgalis Pozidriv varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675285 3/25
Spiralinis grąžtas medienai Grąžto Ø 5 mm	676315 5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX10	675295 TX10
Precizinis antgalis Pozidriv varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675285 1/25
Precizinis antgalis Pozidriv varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675285 2/25
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX40	675295 TX40
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX15	675295 TX15

