

Garant

Dinamometrinis atsuktuvas be skalės, keičiamų geležčių laikiklis, Maksimalus sukimo momentas: 200cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659908 200
GTIN	4045197611253
Produktų klasė	61E

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti **Haptoprene®** paviršiumi lengvai perduodamas reikalingas sukimo momentas, net ir **šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Pageidaujamas sukimo momentas tolygiai nustatomas dinamometrinio tikrintuvu (Nr. 654300 - 654460) 6-briauniu atsuktuvu SW5 (komplekte nėra). Galima nustatyti gamykloje, kai perkama po 20 vnt. kiekvieno dydžio. Skirta **6 mm keičiamų antgalių tvirtinimui** (Nr. 659920 – 659928).

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Priveržimo kryptis: Dešinysis priveržimas

Užveržimo momento matavimo tikslumas: $\pm 6\%$

Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Kalibravimas: O6

Kalibravimas: O7

Užveržimo momento matavimo tikslumas: $\pm 6\%$

Bendras ilgis L: 124 mm

nustatytas sukimo momentas: 1,2 Nm

Sūkių momento ribos: 40 - 200 cNm

Sūkių momento ribos: 0,4 - 2 Nm

maksimalus \varnothing : 35 mm

Techninis aprašymas

tinkamos keičiamos geležtės	6 mm
maksimalus sukimo momentas	200 cNm
nustatytas sukimo momentas	1,2 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Sūkių momento ribos	40 - 200 cNm
Sūkių momento ribos	0,4 - 2 Nm
Feedback	ryškus
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimio mova
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Svoris	96 g
Bendras ilgis L	124 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliuavimas
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Priveržimo kryptis	Dešinysis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
maksimalus Ø	35 mm
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Nustatymas Dinamometrinis raktas be skalės	018890
Kalibravimas ir nustatymas Dinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	018891 400
Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	018820 400
Nustatymas Dinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400
Kalibravimas ir nustatymas Dinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400
Kalibravimas ir nustatymas Dinamometrinis atsuktuvus be skalės Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm	020170 0,04-20
Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Priedai

6-briaunis L tipo atsuktuvus su rutuline galvute, chromuotas Šešiabriaunis 5 mm	626085 5
Sukimo momento patikros ir kalibravimo prietaisas Maksimalus sukimo momentas 2 Nm	654395 2
Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvus „TST“ Maksimalus sukimo momentas 2 Nm	654300 2