



Kūginių gilintuvų rinkinys tvirtoje dėžutėje, 8 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676312
GTIN	4013288101587
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Turinys:

Kūginiai gilintuvai, su trimis pjovimo briaunomis: Nr. 676310 po 1 vnt. dyd. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Atsuktuvų laikiklis: 1 vnt. Nr. 676410

„Rapidaptor“ movos kotas: 1 vnt.panašus į Nr. 675020 dyd. 6,3K (be magneto)

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	6
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Dalių skaičius	8

Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 C
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Priedai

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
Kūginis gilintuvas, su trimis pjovimo briaunomis lšorinis Ø 20,5 mm	676310 20,5
Kūginis gilintuvas, su trimis pjovimo briaunomis lšorinis Ø 6,3 mm	676310 6,3
Kūginis gilintuvas, su trimis pjovimo briaunomis lšorinis Ø 16,5 mm	676310 16,5
Kūginis gilintuvas, su trimis pjovimo briaunomis lšorinis Ø 8,3 mm	676310 8,3
Kūginis gilintuvas, su trimis pjovimo briaunomis lšorinis Ø 12,4 mm	676310 12,4
Kūginis gilintuvas, su trimis pjovimo briaunomis lšorinis Ø 10,4 mm	676310 10,4