



## Antgalių rinkinys su sukimo rankena 32 vnt., Tipas: M



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676100 M
GTIN	4013288157027
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška**atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

#### Paskirtis:

Populiariausi standartiniai profiliai paprastoms varžtinėms jungtims.

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675200 po 3 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675220 po 3 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675240 po 1 vnt. dyd. 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Nr. 675350 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676410 su „Rapidaptor“ greitojo keitimo griebtuvu C/E 6,3

„Rapidaptor“ movos kotas: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Gamintojo pavadinimas	KK 70 Allround
Dalių skaičius	32
Rankena	Atsuktuvo rankena
rankenoje paslepiama teleskopinė geležtė	ne
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675220 1/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX25	675350 TX25
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675200 2/25
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675200 3/25
1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675220 2/25
Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3su greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676410 6,3
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm	675240 4
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675200 1/25
	675240 5

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus  
profilis Šešiabriaunis 5 mm

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus  
profilis Šešiabriaunis 6 mm

675240 6

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo  
kiauryme Torx® profilis TX30

675350 TX30

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo  
kiauryme Torx® profilis TX15

675350 TX15

1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona  
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675220 3/25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo  
kiauryme Torx® profilis TX20

675350 TX20

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo  
kiauryme Torx® profilis TX40

675350 TX40

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo  
kiauryme Torx® profilis TX10

675350 TX10

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas  
6,3K

675020 6,3K