



Atsuktuvo laikiklis su 1/4 colio antgaliais Teleskopinis kotas ir magnetas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676555
GTIN	4013288192127
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su integruota antgalių apkaba su 6 vnt. C 6,3 antgalių ir 1/4 colio antgalių laikikliu su stipriu nuolatinio magnetu.

Rankenoje **paslepiamas teleskopinis kotas** (100 mm).

Teleskopinį kotą galima išimti ir naudoti kaip atsuktuvo jungiamąjį kotą.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Turinys:

Po 1 vnt.:
varžtams su įpjova, dyd. 5,5; 6,5;
Phillips varžtams, Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25;
Pozidriv varžtams, Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25.

Techninis aprašymas

visas ilgis	143 - 189 mm
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Gamintojo pavadinimas	Kraftform Kompakt 28 SB
Antgalių laikiklis	D 6,3
su terkšline rankena	ne
su teleskopiniu kotu	taip

su antgaliais	taip
integruota antgalių apkaba	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 5,5 mm	675250 5,5
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675320 1/25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675320 2/25
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 6,5 mm	675250 6,5
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675310 1/25
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675310 2/25