

**Laikiklis su apkaba ir 1/4 colio antgaliais su magnetu, Geležties ilgis: 110 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	676660 110
GTIN	2050001017994
Produktų klasė	63E

Aprašymas**Modelis:**

Multicraft ergonomiška rankena su įsukama apkaba su 8 vnt.C 6,3 antgalių. Tvirtinimas stipriu nuolatinio magnetu.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Turinys:

Po 1 vnt.:

varžtams su įpjova Nr. 675300 dyd. 4; 5,5; 6.

Phillips varžtams Nr. 675281 dyd. 1/25; 2/25.

Torx® varžtams Nr. 675295 dyd. TX10; TX15; TX20.

Antgalių laikiklis: D 6,3

visas ilgis: 215 mm

Techninis aprašymas

Geležties ilgis	110 mm
visas ilgis	215 mm
Antgalių laikiklis	D 6,3
su antgaliais	taip
integruota antgalių apkaba	taip

Priedai

Precizinis antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675281 1/25
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio Torx® profilis TX15	675295 TX15
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio Torx® profilis TX20	675295 TX20
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio, 25 mm ilgio Ašmenų plotis 5,5 mm	675300 5,5
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio, 25 mm ilgio Ašmenų plotis 4 mm	675300 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio Torx® profilis TX10	675295 TX10
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio, 25 mm ilgio Ašmenų plotis 6 mm	675300 6
Precizinis antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675281 2/25