

**Garant****Kūginis grąžtas, be dangos, Ø DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116310 4
GTIN	4045197029348
Produktų klasė	11B

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginis grąžtas su suformuotomis drožlę laužančiomis briaunomis. Specialiai apdirbtas grąžto paviršius.

**Privalumai:**

Vienos operacijos metu išgręžiamos kūginės kiaurymės 1:50 kūginiams kaiščiams ISO 2339 (DIN 1) ir ISO 8736 (DIN 7978).

**Pastaba:**

Ø1,5; 2; 2,5 su cilindrinio kotu tiekiami pagal paklausimą.

Ø14;16;20;25 su MK kotu tiekiami pagal paklausimą.

Baigiamajam apdirbimui naudokite plėstuvą kaištinėms kiaurymėms Nr.161200.

**Techninis aprašymas**

didžiausias Ø D <sub>2</sub>	5,44 mm
Įpjovos ilgis L <sub>1</sub>	5 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/aps,
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Bendras ilgis L	112 mm
L <sub>2</sub>	68 mm
mažiausias Ø D <sub>1</sub>	3,9 mm
Norma	DIN 1898 A

Smailas kampas	118 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Kūgio santykis	1:50
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		