

HOLEX**Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, neapdirbtos, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	713600 160
GTIN	4045197283566
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Neizoliuotos replės, plastikine padengtos rankenos.

Standartas:**DIN ISO 5745****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Žiaunų ilgis	50 mm
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°)
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	neapdirbtas paviršius

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės