

**Precizinės replės, chromuotos plokščiais ir plačiais galais, Visas ilgis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	715500 125
GTIN	4003773043638
Produktų klasė	73F

Aprašymas**Modelis:**

Su trumpomis, plonomis žiaunomis, glotni vidinė pusė. Chromuotos replės, plastikine padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 9655

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Techninis aprašymas

visas ilgis	125 mm
Žiaunų ilgis	27 mm
Žiočių forma	plokšti platūs galai, tiesūs
Norma	DIN ISO 9655
Žiaunų modelis	Vidinė pusė lygi
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje
Paviršius	chromuotas

Produkto rūšis

Sugriebimo replės